


Plaquettes de mise à niveau



Caractéristiques :

- Assurent un aspect uniforme des joints
- Résistantes aux intempéries et au vieillissement
- Compatibles avec les carreaux allant jusqu'à 30 mm d'épaisseur
- Largeur des joints ajustable à 3 ou 4 mm
- Sécables pour permettre une utilisation au niveau des angles ou des bords
- Couleur : noir
- En polypropylène recyclé

Domaines d'application :

- Pour la pose de revêtements en pierre, en céramique ou en matériaux composites sur terrasses, balcons et autres espaces extérieurs

art n°	365701
Largeur	200 mm
Longueur	200 mm

Support et préparation du support :

Dans le cas d'une construction non liée, le support doit avoir une capacité portante suffisante, être résistant au gel, régulier, compacté et apte au drainage.

Le support doit présenter une pente d'au moins 1,5 à 2 % orientée à l'opposé du bâtiment adjacent.

Mise en œuvre :

Les **Plaquettes de mise à niveau blizz-z** sont à placer aux points d'intersection des carreaux. En règle générale, chaque point d'intersection nécessite 1 plaquette, 4 croisillons à vis et 4 cadrans de serrage. Pour les carreaux de grand format (> 60 cm), il est recommandé de prévoir des plaquettes supplémentaires. Les plaquettes sont sécables (à la main), pour permettre la pose dans les angles et le long des bords.

Grâce aux écarteurs sécables, la largeur des joints peut être réduite de 4 mm à 3 mm. Avant la mise place, insérer les croisillons nécessaires depuis le dessous des plaquettes. Ensuite poser les plaquettes et appliquer de la colle de montage près des angles. Appliquer également de la colle sur l'envers des carreaux, près des angles. (Nous recommandons ici la Colle de montage polymère hybride MS-dicht blizz-z). Poser ensuite les carreaux sur les plaquettes en les positionnant directement contre les écarteurs, et presser légèrement. Les irrégularités sont à corriger à l'aide des cadrans de serrage. Une fois la colle de montage entièrement durcie, les cadrans de serrage peuvent être retirés.

Composition :

En polypropylène recyclé